


## Anslutningskabel med hankontakt

ASTGH120MSS0010K12



### Applikation

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Speciella egenskaper | guldpläterade stift; skärmad ledning |
|----------------------|--------------------------------------|

### Elektriska data

|                             |     |            |
|-----------------------------|-----|------------|
| Anslutningsspänning         | [V] | < 30 AC/DC |
| Skyddsklass                 |     | II         |
| Max. strömbelastning totalt | [A] | 1,5        |

### Driftförhållanden

|                               |      |          |
|-------------------------------|------|----------|
| Omgivningstemperatur          | [°C] | -30...80 |
| Omgivningstemperatur (rörlig) | [°C] | -5...80  |
| Kapslingsklass                |      | IP 67    |

### Mekaniska data

|                      |      |                    |
|----------------------|------|--------------------|
| Vikt                 | [g]  | 618,6              |
| Mått                 | [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 |
| Material             |      | TPU                |
| Gjuten-body material |      | TPU                |
| Material mutter      |      | Zink, förnicklad   |

### Anmärkning

|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|



## Anslutningskabel med hankontakt


ASTGH120MSS0010K12

### Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PUR, svart, Ø 6,5 mm, skärmad; 12 x 0,14 mm<sup>2</sup> (18 x Ø 0,1 mm )

### Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,4 Nm



### Anslutning