


ZJF060



PC med pekskärm

Panel PC FT-11.6/Celeron/4GB/128GB



Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	19 DC; (Nätaggregat 230AC / 19DC)
Effektförbrukning	[W]	65
Utgångar		
Antal videoutgångar		1; (Proprietary miniDP)
Mjukvara / programmering		
Operativsystem		Windows 10 IoT Enterprise, Linux
Gränssnitt		
Antal Ethernet Interfaces		1; (hankontakt RJ45)
Antal RS232 Interfaces		2
Antal USB Interfaces		6; (USB Type -A 2 x USB 3.0 2 x USB 2.0; USB Type - C 2 x USB 3.0)
Kontakttyp		RJ11; RJ45

ZJF060



PC med pekskärm

Panel PC FT-11.6/Celeron/4GB/128GB

Driftförhållanden		
Lagringstemperatur	[°C]	-20...60
Max. relativ luftfuktighet	[%]	85; (ej kondenserande)
Kapslingsklass		IP 54
Mekaniska data		
Vikt	[g]	2605,7
Monteringstyp		VESA standard; (75 x 75 mm)
Mått	[mm]	277 x 180,5 x 40,8
Displayer / manöverelement		
Display	Färgdisplay	LC-Display, 1920 x 1080 11,6"
Hårdvara		
Processor	Intel Elkhart Lake Celeron J6412 2,6 GHz	
Arbetsminne	4GB DDR4	
Masslagring	128GB SSD	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	