


Konbrollpanel för kylvatten

KWST HIGH END



- 1 filter
- 2 Magnetisk-induktiv flödesgivare SM6000
- 3 vattenavstängningsventil
- 4 backventil
- 5 Elektronisk tryckvakt PN



Produktegenskaper

Processanslutning för svetspistol

Processanslutning gängad anslutning G 1/2 Invändig gänga

Processanslutning för vattenförsörjning

Processanslutning gängad anslutning G 1/2 Invändig gänga

Flödesövervakning

Mätområde [l/min] 0,1...25

Applikation

Speciella egenskaper guldpläterade stift

Applikation Industriapplikationer / automation; Kylvattenkontroll

Montage Anslutning till rörledning via en adapter; Slanganslutning

Mätparametrar flöde; temperatur; tryck; totalisator



Konbrollpanel för kylvatten

KWST HIGH END

Reglering	manuell
Media	Flytande konduktiva vätskor; vattenbaserade media; glykollösning
Medietemperatur [°C]	-10...70
Tryckhållfasthet [bar]	10
Komponenter	Magnetisk-induktiv flödesgivare, SM6000
	Elektronisk tryckvakt, PN7094
	filter
	vattenavstängningsventil
	backventil

Utgångar	
Utgångssignal	kopplingssignal; analogsignal; Impulsutgång; IO-Link (konfigurerbar)
Utgångsfunktion	slutande / brytande; (parametriserbar)

Mät-/ Inställningsområde	
Tryckövervakning	
Mätområde [bar]	-1...10
Flödesövervakning	
Mätområde [l/min]	0,1...25
Temperaturövervakning	
Mätområde [°C]	-20...80

Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	-10...50
Lagringstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 67; (Givare)

Godkännanden / tester	
EMC	DIN EN 61000-6-2
	DIN EN 61000-6-3
Tryckkärlsdirektivet	God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran

Mekaniska data	
Vikt [g]	3388,5
Monteringstyp	Hållare
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PBT-GF20; PBT; PC; FKM; TPE; kanonmetall (2.1096.01)
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PEEK; FKM; NBR; PVDF; keramik

Processanslutning för svetspistol	
Processanslutning	gängad anslutning G 1/2 Invändig gänga
Processanslutning för vattenförsörjning	
Processanslutning	gängad anslutning G 1/2 Invändig gänga

Anmärkning	
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning	
Anslutning: 3 x M12; Kontakter: guldpläterad	