


IO-Link VVB starter kit

VVB STARTER KIT IO-LINK

Artikeln kan bara beställas en gång per kund

artikeln levereras med parameterinställning mjukvara moneo configure free



- 1 Stoppskruv 1/4\"-28 UNF / M8
2 Stoppskruv 1/4\"-28 UNF

Mekaniska data

Vikt [g] 1103

Tillbehör

Ingående delar	IO-Link vibrationgivare typ VVB, VVB001
	IO-Link master DataLine (MQTT, JSON), AL1350
	IO-Link Bluetooth adapter, EIO330
	plug-in nätaggregat, 24V / DC, E80121
	Anslutningskabel M12 - Ethernet RJ45, EVC924
	Anslutningskabel M12 - M12; 0,6 m, EVC041
	Parameterinställningsmjukvara, moneo configure free

Anmärkning

Anmärkning	För ytterligare information, se databladet och bruksanvisningar för de ovan listade komponenterna.
Instruktion	Artikeln kan bara beställas en gång per kund
Förpackning	1 antal