




Konbrollpanel för kylvatten

KWST WITH BALANCING VALVES



- 1 filter
- 2 Magnetisk-induktiv flödesgivare SM6000
- 3 vattenavstängningsventil
- 4 backventil
- 5 reglerventil
- 6 Elektronisk tryckvakt PK6524



Produktegenskaper

Processanslutning för svetspistol

Processanslutning M22 x 1,5

Processanslutning för vattenförsörjning

Processanslutning M22 x 1,5



Konbrollpanel för kylvatten

KWST WITH BALANCING VALVES

Flödesövervakning		
Mätområde	[l/min]	0,1...25
Applikation		
Speciella egenskaper		guldpläterade stift
Applikation		Industriapplikationer / automation; Kylvattenkontroll
Montage		Anslutning till rörledning via en adapter; Slanganslutning
Mätparametrar		flöde; temperatur; tryck; totalisator
Reglering		manuell
Media		Flytande konduktiva vätskor; vattenbaserade media; glykollösning
Medietemperatur	[°C]	-10...70
Tryckhållfasthet	[bar]	10
Komponenter		Magnetisk-induktiv flödesgivare, SM6000
		Elektronisk tryckvakt, PK6524
		filter
		vattenavstängningsventil
		reglerventil
		backventil
Utgångar		
Utgångssignal		kopplingssignal; analogsignal; Impulsutgång; IO-Link (konfigurerbar)
Utgångsfunktion		slutande / brytande; (parametriserbar)
Mät- / Inställningsområde		
Tryckövervakning		
Mätområde	[bar]	0...10
Flödesövervakning		
Mätområde	[l/min]	0,1...25
Temperaturövervakning		
Mätområde	[°C]	-20...80
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-10...50
Lagringstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67; (Givare)
Godkännanden / tester		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Tryckkärlsdirektivet	God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran	
Mekaniska data		
Vikt	[g]	3858
Monteringstyp		Hållare
Material		rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PBT-GF20; PBT; PC; FKM; TPE; kanonmetall (2.1096.01)
Material, i kontakt med mediet		rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PEEK; FKM; NBR; PVDF
Processanslutning för svetspistol		
Processanslutning		M22 x 1,5

ZZ0262



Konbttrollpanel för kylvatten

KWST WITH BALANCING VALVES

Processanslutning för vattenförsörjning

Processanslutning	M22 x 1,5
-------------------	-----------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 3 x M12; Kontakter: guldpläterad