


ZZ1123



IO-Link master starter kit - Cube UGT594 - Direktavkännade ultraljudsgivare

UGT STARTER KIT IO-LINK



Mekaniska data

Vikt [g] 907

Tillbehör

Ingående delar	IO-linkmaster Standard Line, PROFINET, AL1100
	Nätaggregat , 230 V / 24 V (M12)
	ethernetkabel , M12 - RJ45; 0,5 m, EVF549
	Anslutningskabel , M12 - M12; 0,6 m, EVC041
	ultraljud direktavkännade sensor, UGT594
Parameterinställningsmjukvara , LR DEVICE (USB), QA0011	

Anmärkning

Anmärkning	För ytterligare information, se databladen och bruksanvisningar för de ovan listade komponenterna.
Instruktion	Artikeln kan bara beställas en gång per kund; Introduktionspris endast giltigt till årets slut.
Förpackning	1 antal