




Vmesnik AS-i za avtomatizacijski komplet za
pnevmatske aktuatorje za četrt obrata

Added Value package AS-i T5




Značilnosti izdelka		
Funkcija izhoda		PNP
Preklopna razdalja	[mm]	4
Električni podatki		
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	160
Obratovalna napetost AUX DC	[V]	26,5...31,6; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Vhodi/izhodi		
Število vhodov in izhodov		Število digitalnih vhodov: 2; Število digitalnih izhodov: 1
Vhodi		
Število digitalnih vhodov		2
Izhodi		
Število digitalnih izhodov		1
Funkcija izhoda		PNP
Območje zaznavanja		
Preklopna razdalja	[mm]	4



Vmesnik AS-i za avtomatizacijski komplet za pnevmatske aktuatorje za četrto obrato

Added Value package AS-i T5

Karakteristike AS-i	
Različica AS-i	2.1
AS-i profil	S-7.A.E
V/I-konfiguracija AS-i [hex]	7
AS-i ID kode [hex]	A.E
Mehanski podatki	
Teža [g]	853,5
Vrsta montaže	ne-vezilno vgradno
Distančnik luknje [mm]	80
Višina cevke pogona ventila [mm]	30
Pribor	
V sklopu dobave	Dvojni senzor z vezjem aktuatorja: 1, AC2316
	Preklopni nastavek: 1, E12517
	magnetni ventil: 1, Bürkert 428623
	Dušilnik zvoka: 2, 780780N
	Priključni kabel: 1, E10844
	Razdelilnik za ploski kabel: 1, E75471
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov
Električni priključek	
Električni priključek - vtič	
	
Priključek	
Priključek	
1	AS-i +
3	AS-i -
Električni priključek - vtičnica	
	
Izhodi	
3	Zunanja napetost -
4	preklopni izhod 1 +