




Vmesnik AS-i za avtomatizacijski komplet za
pnevmatske aktuatorje za četrt obrata

Added Value package AS-i T5



- 1 Povezava T5
- 2 ciljna ploščica distančnik vijaki
- 3 magnetni ventil
- 4 Predhodno ožičeni kabel na elektromagnetni ventil
- 5 Spojnik za premik izolacije FC

Značilnosti izdelka	
Funkcija izhoda	PNP
Preklopna razdalja [mm]	4
Električni podatki	
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA]	160
Obratovalna napetost AUX DC [V]	26,5...31,6; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Vhodi/izhodi	
Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 2; Število digitalnih izhodov: 1
Vhodi	
Število digitalnih vhodov	2
Izhodi	
Število digitalnih izhodov	1
Funkcija izhoda	PNP
Območje zaznavanja	
Preklopna razdalja [mm]	4
Karakteristike AS-i	
Različica AS-i	2.1
AS-i profil	S-7.A.E



Vmesnik AS-i za avtomatizacijski komplet za pnevmatske aktuatorje za četrto obrato

Added Value package AS-i T5

V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	7
AS-i ID kode	[hex]	A.E

Mehanski podatki

Teža	[g]	900,95
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno
Distančnik luknje	[mm]	130
Višina cevke pogona ventila	[mm]	30

Pribor

V sklopu dobave	Dvojni senzor z vezjem aktuatorja: 1, AC2316
	Preklopni nastavek: 1, E17328
	magnetni ventil: 1, Bürkert 428623
	Dušilnik zvoka: 2, 780780N
	Razdelilnik za ploski kabel: 1, E75471
	Priključni kabel: 1, E10845

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Električni priključek - vtič




Priključek

Priključek

1	AS-i +
3	AS-i -

Električni priključek - vtičnica



Izhodi

3	Zunanja napetost -
4	preklopni izhod 1 +