




Vmesnik AS-i za avtomatizacijski komplet za
pnevmatske aktuatorje za četrt obrata

Added Value package AS-i T5



Značilnosti izdelka

Funkcija izhoda	PNP
Preklopna razdalja [mm]	4

Električni podatki

Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA]	160
Obratovalna napetost AUX DC [V]	26,5...31,6; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 2; Število digitalnih izhodov: 1
---------------------------	---

Vhodi

Število digitalnih vhodov	2
---------------------------	---

Izhodi

Število digitalnih izhodov	1
Funkcija izhoda	PNP

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	4
-------------------------	---



Vmesnik AS-i za avtomatizacijski komplet za pnevmatske aktuatorje za četrto obrato

Added Value package AS-i T5

Karakteristike AS-i	
Različica AS-i	2.1
AS-i profil	S-7.A.E
V/I-konfiguracija AS-i [hex]	7
AS-i ID kode [hex]	A.E

Mehanski podatki	
Teža [g]	1056,5
Vrsta montaže	ne-vezilno vgradno
Distančnik luknje [mm]	80
Višina cevke pogona ventila [mm]	20

Pribor	
V sklopu dobave	Dvojni senzor z vezjem aktuatorja: 1, AC2316
	Preklopni nastavek: 1, E12517
	distančnik: 1, E12526
	Razdelilnik za ploski kabel: 1, E75471
	magnetni ventil: 1, Norgren Herion 2623079303602400
	Dušilnik zvoka: 2, 0014600
	Priključni kabel: 1, E10817

Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

Električni priključek - vtič




Priključek

Priključek

1	AS-i +
3	AS-i -

Električni priključek - vtičnica





Vmesnik AS-i za avtomatizacijski komplet za pnevmatske aktuatorje za četrto obrato

Added Value package AS-i T5

Izhodi	
3	Zunanja napetost -
4	preklopni izhod 1 +