


Vmesnik AS-i za avtomatizacijski komplet za pnevmatske aktuatorje za četrt obrata

Added Value package AS-i T5



- 1 Povezava T5
- 2 ciljna ploščica distančnik vijaki
- 3 magnetni ventil
- 4 Predhodno ožičeni kabel na elektromagnetni ventil
- 5 Spojnik za premik izolacije FC

Značilnosti izdelka

Funkcija izhoda	PNP
Preklopna razdalja [mm]	4

Električni podatki

Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA]	160
Obratovalna napetost AUX DC [V]	26,5...31,6; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 2; Število digitalnih izhodov: 1
---------------------------	---

Vhodi

Število digitalnih vhodov	2
---------------------------	---

Izhodi

Število digitalnih izhodov	1
Funkcija izhoda	PNP


Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	4
-------------------------	---



Vmesnik AS-i za avtomatizacijski komplet za pnevmatske aktuatorje za četrt obrata

Added Value package AS-i T5

Karakteristike AS-i	
Različica AS-i	2.1
AS-i profil	S-7.A.E
V/I-konfiguracija AS-i [hex]	7
AS-i ID kode [hex]	A.E
Mehanski podatki	
Teža [g]	1098,5
Vrsta montaže	ne-vezilno vgradno
Distančnik luknje [mm]	130
Višina cevke pogona ventila [mm]	30
Pribor	
V sklopu dobave	Dvojni senzor z vezjem aktuatorja: 1, AC2316
	Preklopni nastavek: 1, E17328
	Razdelilnik za ploski kabel: 1, E75471
	magnetni ventil: 1, Norgren Herion 2623079303602400
	Dušilnik zvoka: 2, 0014600
	Priključni kabel: 1, E10818
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov
Električni priključek	
Električni priključek - vtič	
	
Priključek	
Priključek	
1	AS-i +
3	AS-i -
Električni priključek - vtičnica	
	
Izhodi	
3	Zunanja napetost -
4	preklopni izhod 1 +