


Vmesnik AS-i krmilnika PLC

CONTR 1MSTR 1RS232C

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC1333

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 serijski vmesnik RS232C



Območje uporabe

Uporaba

Mini krmilnik za predobdelavo signala

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	22...30 DC; (24 DC ; po PELV)
Stopnja izolacije [V]	500
Maks. poraba moči [VA]	10
Ločitev potencialov	da

Izhodi

Električna izvedba	AS-i
--------------------	------

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	RS232
------------------------	-------

RS232

Število vmesnikov R232	1
Stopnja prenosa	4800...62400 Baud
Vrsta spojnika	SUB-D
Vrsta uporabe	programiranje

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	0...60
Skladiščna temperatura [°C]	-20...70



Vmesnik AS-i krmilnika PLC

CONTR 1MSTR 1RS232C

Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%]	95
Zaščita	IP 20

Dovoljenja/preverjanja

Odpornost na udarce/vibracije	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)
-------------------------------	---------------------------------

Karakteristike AS-i

Profil AS-i master	M1
AS-i certifikat	22502

Mehanski podatki

Ohišje	ohišje za namestitev DIN tirnice
Materiali	aluminij

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	funkcija	2 x LED, rdeče
		2 x LED, zeleno
		2 x LED, rumeno

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

vijačne objemke: 5 x

Priključek

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1–
1	PE