


Vmesnik AS-i krmilnika PLC

CONTR 2MSTR 1RS232C

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC1334

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 serijski vmesnik RS232C



Območje uporabe

Uporaba

Mini krmilnik za predobdelavo signala

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	22...30 DC; (24 DC ; po PELV)
Stopnja izolacije	[V]	500
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	80
Maks. poraba moči	[VA]	10
Ločitev potencialov		da

Izhodi

Električna izvedba

AS-i

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik

RS232

RS232

Število vmesnikov R232

1

Stopnja prenosa

4800...62400 Baud

Vrsta spojnika

SUB-D

Vrsta uporabe

programiranje



Vmesnik AS-i krmilnika PLC

CONTR 2MSTR 1RS232C

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	0...60
Skladiščna temperatura	[°C]	-20...70
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	95
Zaščita		IP 20
Dovoljenja/preverjanja		
Odpornost na udarce/ vibracije		< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)
Karakteristike AS-i		
Profil AS-i master		M1
AS-i certifikat		22502
Mehanski podatki		
Ohišje		ohišje za namestitev DIN tirnice
Materiali		aluminij
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	kontrola funkcije	2 x LED, rdeče
		2 x LED, zeleno
		2 x LED, rumeno
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
vijačne objemke: 7 x		
Priključek		

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE