


Vmesnik AS-i krmilnika PLC

Contr 1MSTR 1RS485

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



1 serijski vmesnik RS485



Območje uporabe

Uporaba	Mini krmilnik za predobdelavo signala
---------	---------------------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	22...30 DC; (24 DC ; po PELV)
Stopnja izolacije	[V]	500
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	80
Maks. poraba moči	[VA]	10
Ločitev potencialov		da

Izhodi

Električna izvedba	AS-i
--------------------	------

Vmesniki

RS232

Stopnja prenosa	4800...62400 Baud
Vrsta spojnika	SUB-D

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	0...60
Skladiščna temperatura	[°C]	-20...70
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	95
Zaščita		IP 20



Vmesnik AS-i krmilnika PLC

Contr 1MSTR 1RS485

Dovoljenja/preverjanja		
Odpornost na udarce/ vibracije	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)	
Karakteristike AS-i		
Profil AS-i master	M1	
AS-i certifikat	22503	
Mehanski podatki		
Ohišje	ohišje za namestitev DIN tirnice	
Materiali	aluminij	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	kontrola funkcije	2 x LED, rdeče
		2 x LED, zeleno
		2 x LED, rumeno
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
vijačne objemke: 5 x		
Priključek		

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1–
1	PE