




Vmesnik AS-i krmilnika PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1RS485

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



- 1 Programirljivi vmesnik RS232C
2 Datenschnittstelle RS485



Območje uporabe

Uporaba Mini krmilnik za predobdelavo signala

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	22...30 DC; (24 DC ; po PELV)
Stopnja izolacije [V]	500
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA]	80
Ločitev potencialov	da

Izhodi

Električna izvedba AS-i

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik RS232

RS232

Število vmesnikov R232	1
Stopnja prenosa	4800...62400 Baud
Vrsta spojnika	SUB-D
Vrsta uporabe	programiranje

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	0...60
Skladiščna temperatura [°C]	-20...70
Zaščita	IP 20



Vmesnik AS-i krmilnika PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1RS485

Dovoljenja/preverjanja		
Odpornost na udarce/ vibracije	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)	
Karakteristike AS-i		
Profil AS-i master	M1	
AS-i certifikat	22505	
Mehanski podatki		
Ohišje	ohišje za namestitev DIN tirnice	
Materiali	aluminij	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	kontrola funkcije	2 x LED, rdeče
		2 x LED, zeleno
		2 x LED, rumeno
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
vijačne objemke: 7 x		
Priključek		

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE