


# AC1027



## Vmesnik AS-i za prehod PROFIBUS DP s krmilnikom PLC

ControllerE 1Mstr DP RS232



1 Zaslón



### Območje uporabe

Uporaba decentralizirani krmilnik; Prehod PROFIBUS DP

### Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	24 DC
Stopnja izolacije	[V]	500
Poraba toka	[mA]	< 500
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	10
Maks. poraba moči	[VA]	10
Število glavnih enot AS-i		1
Ločitev potencialov		da

### Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	RS232; PROFIBUS
<b>PROFIBUS</b>	
Standardni prenos	EN 50170
Stopnja prenosa	12 MBaud
Zapisnik	Profibus DP

# AC1027



## Vmesnik AS-i za prehod PROFIBUS DP s krmilnikom PLC

ControllerE 1Mstr DP RS232

RS232	
Stopnja prenosa	9600...115200 Baud
Vrsta spojnika	RJ11
at_schnittstelle-zusatz	električno izolirano

<b>Pogoji okolja</b>	
Temperatura okolice [°C]	0...60
Skladiščna temperatura [°C]	-20...70
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%]	95
Zaščita	IP 20

<b>Karakteristike AS-i</b>	
Različica AS-i	2.1
AS-i profil	M3
AS-i certifikat na čakanju	da


<b>Mehanski podatki</b>	
Teža [g]	550,5
Ohišje	ohišje za namestitev DIN tirnice
Materiali	aluminij; jeklena pločevina pocinkano

<b>Prikazi/upravljalni elementi</b>		
Prikaz	funkcija	2 x LED, rdeče
		2 x LED, zeleno
		2 x LED, rumeno
		celoten grafični LCD zaslon

<b>Opombe</b>	
Opombe	Nadomestne enote za sisteme Krones morate kupiti neposredno pri družbi Krones. Ta enota ni neposredno združljiva.
Napotki	Nadomestne enote za sisteme Krones morate kupiti neposredno pri družbi Krones.; Ta enota ni neposredno združljiva.
Embalažna enota	1 Kosov

### Električni priključek

#### Priključek



n.c. n.c. AS-i AS-i FE +24V OV  
1+ 1- ⚡