




Prehod vmesnika AS-i

Master S7-300 CP343-2 6GK7 343

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Uporaba

Vezje za srednje velike krmilne sisteme

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	5 DC; (preko vodila na hrbtni strani)
Poraba toka	[mA]	200; (preko vodila na hrbtni strani)
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	40
Število glavnih enot AS-i		1

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	S7-300
------------------------	--------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	0...60
Zaščita		IP 20

Karakteristike AS-i

Različica AS-i	2.1
Profil AS-i master	M1

AC1057



Prehod vmesnika AS-i

Master S7-300 CP343-2 6GK7 343

Mehanski podatki	
Materiali	PBT
Pribor	
Dodatki (izbirno)	Sprednji vtič:, E70126
	Priročnik:, nemščina, AC1056
	Priročnik:, angleščina, AC1059
Opombe	
Opombe	Dostop do periferne opreme vmesnika AS-i na enak način kor do standardne periferne opreme.
	Obstoječe programe lahko še vedno uporabljate.
Embalažna enota	1 Kosov