




Vmesnik AS-i kartice PCI krmilnika PLC

PCB PCI-Card 2 Master

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	5 DC; (in napetost AS-i)
Poraba toka	[mA]	200; (iz oskrbe napetosti AS-i)
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	40
Število glavnih enot AS-i		2

Izhodi

Električna izvedba	AS-i
--------------------	------

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	PCI-Bus
------------------------	---------

Pogoji okolja

Zaščita	IP 00
---------	-------

Karakteristike AS-i

Različica AS-i	2.1
----------------	-----

Pribor

V sklopu dobave	AS-i Control Tools za Windowse
-----------------	--------------------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------