


**Diagnostični modul vmesnika AS-i**

AS-i Tuner IP67



- 1 gumb TUNE  
2 vrtljivo stikalo  
3 distribucijska vtičnica AS-i M12


**Območje uporabe**

Uporaba

diagnostično orodje AS-i

**Električni podatki**

|                                    |      |             |
|------------------------------------|------|-------------|
| Nazivna napetost DC                | [V]  | 26,5...31,6 |
| Maks. poraba toka od vmesnika AS-i | [mA] | 60          |
| Zaščita pred obratno polarnostjo   |      | da          |
| Nadzor podnapetosti                |      | da          |

**Pogoji okolja**

|                     |      |        |
|---------------------|------|--------|
| Temperatura okolice | [°C] | 0...55 |
| Zaščita             |      | IP 67  |


**Dovoljenja/preverjanja**

|      |       |     |
|------|-------|-----|
| MTTF | [Let] | 140 |
|------|-------|-----|



## Diagnostični modul vmesnika AS-i

AS-i Tuner IP67

| Mehanski podatki                                                                    |                                  |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Teža                                                                                | [g]                              | 199,2                                                    |
| Materiali                                                                           |                                  | PBT                                                      |
| Prikazi/upravljalni elementi                                                        |                                  |                                                          |
| Prikaz                                                                              | obratovanje                      | LED, zeleno                                              |
|                                                                                     | opozorilo                        | LED, rumeno                                              |
|                                                                                     | napake                           | LED, rdeče                                               |
| Pribor                                                                              |                                  |                                                          |
| Dodatki (izbirno)                                                                   |                                  | Spodnji del modula:, AC5000                              |
| Opombe                                                                              |                                  |                                                          |
| Opombe                                                                              |                                  | ni potrebno naslavljanje                                 |
|                                                                                     |                                  | Obremenljivost toka AS-i vtičnice razdelilnika maks. 1 A |
| Embalažna enota                                                                     |                                  | 1 Kosov                                                  |
| Električni priključek                                                               |                                  |                                                          |
| kontaktni pini do spodnjega dela modula, FK:                                        |                                  |                                                          |
| Spojnik: M12; kodiranje: A                                                          |                                  |                                                          |
|  |                                  |                                                          |
| 1                                                                                   | distribucijska vtičnica AS-i M12 |                                                          |
| 3                                                                                   | AS-i +                           |                                                          |
|                                                                                     | AS-i -                           |                                                          |