


Napajalnik vmesnika AS-i

PowerSupply 230VAC 2,8A

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC1256

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Nazivna napetost AC	[V]	110 / 230; (preklopno)
Nazivna frekvenca AC	[Hz]	47...63
Območje vhodne napetosti AC	[V]	88...132 / 184...264
Izhodna napetost DC	[V]	29,5...31,6
Maks. čas zakasnitve ob vklopu	[ms]	42
Maks. izhodni tok pri min. izhodni napetosti	[A]	2,8
Število izhodnih tokokrogov		1
Maks. preostalo valovanje	[mV]	50
Zunanja zaščita vhoda		> 6 A
Varovalka	[A]	2,5; (ni dostopno)
Znižanje nazivnega toka	[W/K]	1 (60...70 °C)
Integrirano ločevanje podatkov		da

Izhodi

Zaščita pred kratkim stikom	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da
Možna vzporedna priključitev izhodov	ne



Napajalnik vmesnika AS-i

PowerSupply 230VAC 2,8A

Možna serijska priključitev izhodov	ne
-------------------------------------	----

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-10...60
Zaščita	IP 20

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Karakteristike AS-i

AS-i certifikat	15901
-----------------	-------

Mehanski podatki

Materiali	aluminij
-----------	----------

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	funkcija	LED, zeleno
--------	----------	-------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

sponke: ...2,5 mm²

Priključek

