

AC1213




Napajalnik vmesnika AS-i

AS-i Ltd. Power Source Class2

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC1256

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Nazivna napetost AC	[V]	110 / 230; (preklopno)
Nazivna frekvenca AC	[Hz]	47...63
Območje vhodne napetosti AC	[V]	85...132 / 184...264
Izhodna napetost DC	[V]	29,5...31,6
Zaščitni razred		I
Maks. izhodni tok pri min. izhodni napetosti	[A]	3,2
Število izhodnih tokokrogov		1
Maks. preostalo valovanje	[%]	0,1
Znižanje nazivnega toka	[W/K]	2 (> 60 °C)
Integrirano ločevanje podatkov		da

Izhodi

Zaščita pred kratkim stikom	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da



Napajalnik vmesnika AS-i

AS-i Ltd. Power Source Class2

Možna vzporedna priključitev izhodov	ne
--------------------------------------	----

Možna serijska priključitev izhodov	ne
-------------------------------------	----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	0...70
---------------------	------	--------

Zaščita	IP 20
---------	-------

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Mehanski podatki

Materiali	aluminij
-----------	----------

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	funkcija	LED, zeleno
--------	----------	-------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

sponke: 1,5...6 mm²

Priključek

