


AC1250



Modul vmesnika AS-i za ločevanje podatkov

AS-i Data Decoupler



Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	21,5...31,6 DC
Odpornost na napačno polarnost		da
Izhodi		
Dokaz kratkega stika		da
Galvansko ločeno		ne
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	0...60
Skladiščna temperatura	[°C]	-20...70
Zaščita		IP 20
Dovoljenja/preverjanja		
MTTF	[Let]	701
Karakteristike AS-i		
AS-i certifikat		93001
Mehanski podatki		
Teža	[g]	263,5
Materiali		PC
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov



Modul vmesnika AS-i za ločevanje podatkov

AS-i Data Decoupler

Električni priključek

...2,5 mm²

Priključek

