


Vmesnik AS-i krmilnika PLC

ControllerE 1Mstr 1RS232C

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Uporaba	decentralizirani krmilnik
---------	---------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	24 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Stopnja izolacije	[V]	500
Poraba toka	[mA]	< 500
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	10
Maks. poraba moči	[VA]	10
Število glavnih enot AS-i		1
Ločitev potencialov		da

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	RS232
------------------------	-------

RS232

Število vmesnikov R232	1
Stopnja prenosa	9600...115200 Baud
Vrsta spojnika	RJ11



Vmesnik AS-i krmilnika PLC

ControllerE 1Mstr 1RS232C

Vrsta uporabe	programiranje
Opomba o vmesnikih	električno izolirano

Pogoji okolja	
Temperatura okolice [°C]	0...60
Skladiščna temperatura [°C]	-20...70
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%]	95
Zaščita	IP 20

Karakteristike AS-i	
Različica AS-i	2.1
Profil AS-i master	M3
AS-i certifikat	61101

Mehanski podatki	
Teža [g]	507,2
Ohišje	ohišje za namestitev DIN tirnice
Mere [mm]	86 x 131 x 107
Materiali	aluminij; jeklena pločevina pocinkano

Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	funkcija	1 x LED, rdeče
		2 x LED, zeleno
		2 x LED, rumeno
		celoten grafični LCD zaslon

Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek	
Priključek	

