


Vmesnik AS-i krmilnika PLC

ControllerE 2Mstr 1RS232C

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Uporaba	decentralizirani krmilnik
---------	---------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	24 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Stopnja izolacije	[V]	500
Poraba toka	[mA]	< 500
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	10
Maks. poraba moči	[VA]	10
Število glavnih enot AS-i		2
Ločitev potencialov		da

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	RS232
------------------------	-------

RS232

Število vmesnikov R232	1
Stopnja prenosa	9600...115200 Baud
Vrsta spojnika	RJ11



Vmesnik AS-i krmilnika PLC

ControllerE 2Mstr 1RS232C

Vrsta uporabe		programiranje	
Opomba o vmesnikih		električno izolirano	
Pogoji okolja			
Temperatura okolice		[°C]	0...60
Skladiščna temperatura		[°C]	-20...70
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka		[%]	95
Zaščita			IP 20
Karakteristike AS-i			
Različica AS-i			2.1
Profil AS-i master			M3
AS-i certifikat			61102
Mehanski podatki			
Teža		[g]	517,4
Ohišje			ohišje za namestitev DIN tirnice
Mere		[mm]	86 x 131 x 107
Materiali			aluminij; jeklena pločevina pocinkano
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz		funkcija	2 x LED, rdeče
			3 x LED, zeleno
			3 x LED, rumeno
			celoten grafični LCD zaslon
Opombe			
Embalažna enota			1 Kosov
Električni priključek			
Priključek			

