


Prehod vmesnika AS-i PROFIBUS DP

ASI DP GATEWAY 1 MASTER

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



- 1 Zaslón
- 2 tipka
- 3 vmesnik Profibus DP



Območje uporabe

Uporaba	Uporaba kot Profibus DP gateway z 1 AS-i masterjem
---------	--

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	24 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Stopnja izolacije [V]	500
Poraba toka [mA]	< 400
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA]	10
Maks. poraba moči [VA]	10
Število glavnih enot AS-i	1
Ločitev potencialov	da

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	PROFIBUS
------------------------	----------

PROFIBUS

Standardni prenos	EN 50170
Stopnja prenosa	12 MBaud
Zapisnik	Profibus DP
Vrsta uporabe	prenos podatkov
Opomba o vmesnikih	diagnostična funkcija



Prehod vmesnika AS-i PROFIBUS DP

ASI DP GATEWAY 1 MASTER

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	0...60
Skladiščna temperatura	[°C]	-20...70
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	95
Zaščita		IP 20
Karakteristike AS-i		
Različica AS-i		2.1
Profil AS-i master		M3
AS-i certifikat		61105
Mehanski podatki		
Teža	[g]	545,6
Ohišje		ohišje za namestitev DIN tirnice
Materiali		aluminij; jeklena pločevina pocinkano
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	funkcija	2 x LED, rdeče
		2 x LED, zeleno
		1 x LED, rumeno
		celoten grafični LCD zaslon
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Priključek		

