


Prehod vmesnika AS-i PROFIBUS DP

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC1376

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



- 1 Zaslona
- 2 tipka
- 3 vmesnik Profibus DP



Območje uporabe

Uporaba

Prehod PROFIBUS DP

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	24 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Stopnja izolacije	[V]	500
Poraba toka	[mA]	< 400
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	10
Maks. poraba moči	[VA]	10
Število glavnih enot AS-i		2
Ločitev potencialov		da

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik

PROFIBUS

PROFIBUS

Standardni prenos	EN 50170
Stopnja prenosa	12 MBaud
Zapisnik	Profibus DP
Vrsta uporabe	prenos podatkov



Prehod vmesnika AS-i PROFIBUS DP

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

Opomba o vmesnikih		diagnostična funkcija	
Pogoji okolja			
Temperatura okolice	[°C]	0...60	
Skladiščna temperatura	[°C]	-20...70	
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	95	
Zaščita		IP 20	
Karakteristike AS-i			
Različica AS-i		2.1	
Profil AS-i master		M3	
AS-i certifikat		61106	
Mehanski podatki			
Ohišje		ohišje za namestitev DIN tirnice	
Mere	[mm]	86 x 131 x 107	
Materiali		aluminij; jeklena pločevina pocinkano	
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz	obratovanje	3 x LED, rdeče	
		3 x LED, zeleno	
		2 x LED, rumeno	
		celoten grafični LCD zaslon	
Opombe			
Embalažna enota		1 Kosov	
Električni priključek			
Priključek			

