


Prehod vmesnika AS-i PROFIBUS DP

AS-i DP Gateway 1 Master

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC1375

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Uporaba

Prehod PROFIBUS DP

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Stopnja izolacije	[V]	500
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	200
Maks. poraba moči	[VA]	4
Število glavnih enot AS-i		1
Ločitev potencialov		da

Izhodi

Električna izvedba

AS-i

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik

PROFIBUS



Prehod vmesnika AS-i PROFIBUS DP

AS-i DP Gateway 1 Master

PROFIBUS		
Standardni prenos		EN 50170
Stopnja prenosa		12 MBaud
Zapisnik		Profibus DP
Vrsta uporabe		prenos podatkov
Opomba o vmesnikih		diagnostična funkcija

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	0...60
Skladiščna temperatura	[°C]	-20...70
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	95
Zaščita		IP 20

Karakteristike AS-i

Različica AS-i		2.1
Profil AS-i master		M3
AS-i certifikat		63501

Mehanski podatki

Ohišje		ohišje za namestitev DIN tirnice
Materiali		aluminij; jeklena pločevina pocinkano

Prikazi/upravljalni elementi


Prikaz	funkcija	
		2 x LED, rdeče
		1 x LED, zeleno
		1 x LED, rumeno
		celoten grafični LCD zaslon

Opombe

Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------

Električni priključek

Priključek



AS-i AS-i n.c. FE
1+ 1-