


Vmesnik AS-i za prehod PROFIBUS DP s krmilnikom PLC

ControllerE 1Mstr DP RS232

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



1 Zaslón



Območje uporabe

Uporaba	decentralizirani krmilnik; Prehod PROFIBUS DP
---------	---

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	24 DC
Stopnja izolacije	[V]	500
Poraba toka	[mA]	< 500
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	10
Maks. poraba moči	[VA]	10
Število glavnih enot AS-i		1
Ločitev potencialov		da

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	RS232; PROFIBUS
------------------------	-----------------

PROFIBUS

Standardni prenos	EN 50170
-------------------	----------



Vmesnik AS-i za prehod PROFIBUS DP s krmilnikom PLC

ControllerE 1Mstr DP RS232

Stopnja prenosa	12 MBaud
Zapisnik	Profibus DP
Vrsta uporabe	prenos podatkov
Opomba o vmesnikih	diagnostična funkcija

RS232

Število vmesnikov R232	1
Stopnja prenosa	9600...115200 Baud
Vrsta spojnika	RJ11
Vrsta uporabe	programiranje
Opomba o vmesnikih	električno izolirano

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	0...60
Skladiščna temperatura	[°C]	-20...70
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	95
Zaščita		IP 20

Karakteristike AS-i

Različica AS-i	2.1
Profil AS-i master	M3

Mehanski podatki

Ohišje		ohišje za namestitev DIN tirnice
Mere	[mm]	86 x 131 x 107
Materiali		aluminij; jeklena pločevina pocinkano

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	funkcija	2 x LED, rdeče
		2 x LED, zeleno
		2 x LED, rumeno
		celoten grafični LCD zaslon

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Priključek

