


## Vmesnik AS-i za prehod PROFIBUS DP s krmilnikom PLC

ControllerE 2Mstr DP RS232

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



1 Zaslon



### Območje uporabe

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| Uporaba | decentralizirani krmilnik; Prehod PROFIBUS DP |
|---------|-----------------------------------------------|

### Električni podatki

|                                    |      |       |
|------------------------------------|------|-------|
| Obratovalna napetost               | [V]  | 24 DC |
| Stopnja izolacije                  | [V]  | 500   |
| Poraba toka                        | [mA] | < 500 |
| Maks. poraba toka od vmesnika AS-i | [mA] | 10    |
| Maks. poraba moči                  | [VA] | 10    |
| Število glavnih enot AS-i          |      | 2     |
| Ločitev potencialov                |      | da    |

### Vmesniki

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Komunikacijski vmesnik | RS232; PROFIBUS |
|------------------------|-----------------|

### PROFIBUS

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Standardni prenos | EN 50170 |
|-------------------|----------|



## Vmesnik AS-i za prehod PROFIBUS DP s krmilnikom PLC

ControllerE 2Mstr DP RS232

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Stopnja prenosa    | 12 MBaud              |
| Zapisnik           | Profibus DP           |
| Vrsta uporabe      | prenos podatkov       |
| Opomba o vmesnikih | diagnostična funkcija |

### RS232

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Število vmesnikov R232 | 1                    |
| Stopnja prenosa        | 9600...115200 Baud   |
| Vrsta spojnika         | RJ11                 |
| Vrsta uporabe          | programiranje        |
| Opomba o vmesnikih     | električno izolirano |

### Pogoji okolja

|                                         |      |          |
|-----------------------------------------|------|----------|
| Temperatura okolice                     | [°C] | 0...60   |
| Skladiščna temperatura                  | [°C] | -20...70 |
| Maks. dopustna relativna vlažnost zraka | [%]  | 95       |
| Zaščita                                 |      | IP 20    |

### Karakteristike AS-i

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Različica AS-i     | 2.1 |
| Profil AS-i master | M3  |

### Mehanski podatki

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| Ohišje    | ohišje za namestitev DIN tirnice      |
| Mere      | [mm] 86 x 131 x 107                   |
| Materiali | aluminij; jeklena pločevina pocinkano |

### Prikazi/upravljalni elementi

|        |          |                             |
|--------|----------|-----------------------------|
| Prikaz | funkcija | 3 x LED, rdeče              |
|        |          | 3 x LED, zeleno             |
|        |          | 3 x LED, rumeno             |
|        |          | celoten grafični LCD zaslon |

### Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|

### Električni priključek

#### Priključek

