




Modul vmesnika AS-i CompactLine

CompactModule 4 SB



Območje uporabe		
Uporaba		namestitev na terenu
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	2000
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4
Dodatno napajanje	[V]	20...30 DC; (AUX)
Maks. poraba toka od dodatnega napajanja	[mA]	2000; (AUX)
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...80
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	90; (nekondenzirajoč)
Maks. nadmorska višina	[m]	2000



Modul vmesnika AS-i CompactLine

CompactModule 4 SB

Zaščita	IP 67; (kadar so uporabljeni ploski kabli E7400x / E7401x)
---------	--

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
Odobritev UL	oskrba z napetostjo	Class 2

Mehanski podatki

Teža	[g]	272,5
Vrsta montaže	AS-i ploski kabel neposredno kontakten	
Mere	[mm]	118,2 x 60 x 27
Materiali	PA 6.6; vtičnica: medenina ponikljano; vstavki z navoji v spodnjem delu: medenina ponikljano; O-obroč: FKM; prehodni spojniki: CuSn6 nikljani in kositrani	

Električni priključek

Priključek za povezavo modula	ploski kabel
-------------------------------	--------------

Pribor


Dodatki (izbirno)	Tulec iz legiranega jekla, za namestitev v primeru visokih mehanskih vibracij, E70402
-------------------	---

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: M12; kodiranje: A



1	AS-i +
2	Zunanja napetost -
3	AS-i -
4	Zunanja napetost +
5	Zaščitni vod (FE)