


Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Alternativni izdelki: AC2465

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Uporaba	namestitvev na terenu
---------	-----------------------

Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka	[mA]	< 75
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4
Watchdog integriran		da


Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 4
---------------------------	-------------------------------

Električna izvedba	AS-i
Število digitalnih izhodov	4
Tokokrog	PNP
Območje napetosti DC [V]	10...30; (po PELV; preko okroglega kabla)
Obremenljivost toka po izhodu [mA]	2000
Dokaz kratkega stika	da
Galvansko ločeno	da



Modul vmesnika AS-i CompactLine

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A


Pogoji okolja					
Temperatura okolice	[°C]	-25...80			
Zaščita		IP 67			
Dovoljenja/preverjanja					
EMC		EN 50295			
Karakteristike AS-i					
AS-i profil		S-8.0			
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	8			
AS-i ID kode	[hex]	0			
AS-i certifikat		08901			
Zasedba podatkovnih bitov	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	vtičnica	O-1	O-2	O-3	O-4
	zatič	4	4	4	4
Mehanski podatki					
Materiali		PUR			
Prikazi/upravljalni elementi					
Prikaz	obratovanje			LED, zeleno	
	funkcija			LED, rumeno	
Opombe					
Embalažna enota		1 Kosov			
Električni priključek					
Kabel: 2 m, PVC; 5 x 1,5 mm²					
Spojnik: M12; kodiranje: A					
					



Modul vmesnika AS-i CompactLine

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Priključek



3	Zunanja napetost -
4	preklopni izhod +
5	Zaščitni vod (PE)