


Modul vmesnika AS-i CompactLine

CompactLineM12 4DI4DO T M12

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC2466

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



- 1 napajanje napetosti AS-i
- 2 zunanje napajanje
- 3 fiksiranje infrardeči adapter
- 4 ozemljilna sponka



Območje uporabe

Uporaba

namestitev na terenu

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	30
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4
Watchdog integriran		da

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov

Število digitalnih vhodov: 4; Število digitalnih izhodov: 4

Vhodi

Število digitalnih vhodov

4; (dvosmerno)



Modul vmesnika AS-i CompactLine

CompactLineM12 4DI4DO T M12

Vhodni tokokrog digitalnih vhodov	PNP
Napajanje senzorja vhodov	po PELV
Oskrba z napetostjo [V]	20...30; (obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus)
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA]	200
Visoki vhodni tok [mA]	6...10
Nizki vhodni tok [mA]	0...2
Visoka stopnja preklopa [V]	> 11
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	da

Izhodi

Električna izvedba	AS-i
Število digitalnih izhodov	4
Tokokrog	PNP
Območje napetosti DC [V]	20...30; (po PELV; prek ploskega kabla; obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus)
Obremenljivost toka po izhodu [mA]	2000
Dokaz kratkega stika	da
Galvansko ločeno	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...70
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 50295
-----	----------

Karakteristike AS-i

Različica AS-i	2.1					
AS-i naslavljanje	Naslavljanje IR možno					
Razširjeni način naslavljanja	ne					
AS-i profil	S-7.0.E					
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	7				
AS-i ID kode	[hex]	0.E				
Zasedba podatkovnih bitov	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3	
	dvosmerno	I-1 / O-1	I-2 / O-2	I-3 / O-3	I-4 / O-4	

Mehanski podatki

Vrsta montaže	AS-i ploski kabel neposredno kontakten
Mere [mm]	60 x 152 x 24
Materiali	PUR

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	LED, zeleno
	napake	LED, rdeče
	funkcija	LED, rumeno

Pribor

Dodatki (izbirno)	Tulec iz legiranega jekla, za namestitev v primeru visokih mehanskih vibracij, E70402
-------------------	---

**Modul vmesnika AS-i CompactLine**

CompactLineM12 4DI4DO T M12


Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: M12; kodiranje: A



	Vhodi
1	Napajanje senzorja L+
2+4	Vhod podatkov interno premoščeno
3	Napajanje senzorja L-