


## CompactM8 8DI





## Modul vmesnika AS-i CompactLine

CompactM8 8DI

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki | da |
|------------------------------------------------|----|

| Pogoji okolja                               |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Temperatura okolice [°C]                    | -25...60              |
| Skladiščna temperatura [°C]                 | -25...60              |
| Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90; (nekondenzirajoč) |
| Maks. nadmorska višina [m]                  | 2000                  |
| Zaščita                                     | IP 65; IP 67; IP 68   |

| Dovoljenja/preverjanja |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| EMC                    | EN 62026-2<br>EN 50581         |
| MTTF [Let]             | 150                            |
| Odobritev UL           | oskrba z napetostjo<br>Class 2 |

| Karakteristike AS-i           |  |               |                          |     |            |     |               |
|-------------------------------|--|---------------|--------------------------|-----|------------|-----|---------------|
| Različica AS-i                |  | 3.0           |                          |     |            |     |               |
| Razširjeni način naslavljanja |  | da            |                          |     |            |     |               |
| Profil AS-i master            |  | M4            |                          |     |            |     |               |
| AS-i profil                   |  | S-7.A.A       |                          |     |            |     |               |
| V/I-konfiguracija AS-i        |  | [hex]         |                          | 7   |            |     |               |
| AS-i ID kode                  |  | [hex]         |                          | A.A |            |     |               |
| AS-i certifikat               |  | 100701        |                          |     |            |     |               |
| Alokacija bitov parametra     |  | Bit parametra | Oznaka                   |     |            |     |               |
|                               |  | P0            | ni v uporabi             |     |            |     |               |
|                               |  | P1            | navedba periferne napake | : 1 | aktivirano | / 0 | dezaktivirano |
|                               |  | P2            | ni v uporabi             |     |            |     |               |
|                               |  | P3            | ni v uporabi             |     |            |     |               |

| Mehanski podatki |                        |
|------------------|------------------------|
| Teža [g]         | 150,5                  |
| Vrsta montaže    | Hrbtna stenska montaža |
| Mere [mm]        | 134,5 x 30 x 23,5      |
| Materiali        | PBT                    |

| Prikazi/upravljalni elementi |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Prikaz                       | stikalno stanje<br>LED, rumeno I1...I8 |
|                              | obratovanje<br>LED, zeleno AS-i        |
|                              | napake<br>LED, rdeče                   |

| Električni priključek         |     |
|-------------------------------|-----|
| Priključek za povezavo modula | M12 |

| Pribor          |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| V sklopu dobave | označevalna ploščica<br>Zaščitne kapice: 2 |



## Modul vmesnika AS-i CompactLine

CompactM8 8DI


|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Dodatki (izbirno) | Zaporna kapica: M8, E73005                              |
|                   | Razdelilnik za ploski kabel: 1 m, okrogel kabel, E70583 |
|                   | Razdelilnik za ploski kabel: M12, E70096                |
|                   | Adapter vodila DIN., E73007                             |

## Opombe

|                 |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Opombe          | Ne priključujte nobene od naslednjih točk na zunanji potencial: |
|                 | I-, I+, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8                          |
|                 | Spojniki so električno povezani s kablom AS-i.                  |
| Embalažna enota | 1 Kosov                                                         |

## Električni priključek - AS-i


Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



|   |        |
|---|--------|
| 1 | AS-i + |
| 3 | AS-i - |

## Električni priključek - Vhodi

Spojnik: 8 x M8; kodiranje: A



|   |                       |
|---|-----------------------|
|   | Vhodi                 |
| 1 | Napajanje senzorja L+ |
| 3 | Napajanje senzorja L- |
| 4 | Vhod podatkov         |