


Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicLine45 4 SB

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC5200

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 prostor za nalepko



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	2

Vhodi

Oskrba z napetostjo	[V]	20...30
---------------------	-----	---------

Izhodi

Električna izvedba	AS-i
--------------------	------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...70
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Teža	[g]	100,4
Vrsta montaže		AS-vmesnik za spodnje dele PK
Materiali		PBT

Pribor

Dodatki (izbirno)	Spodnji del modula
-------------------	--------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------




Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicLine45 4 SB

Električni priključek

Spojnik: M12; kodiranje: A



1	AS-i +
2	Zunanja napetost -
3	AS-i -
4	Zunanja napetost +