


Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC5202

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



- 1 fiksiranje infrardeči adapter
2 prostor za nalepko



Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA]	150
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	0,1; (skupni tok za oba izhoda in napajanje senzorja iz vmesnika AS-i: 100 mA)
Watchdog integriran	da

Vhodi

Vhodni tokokrog digitalnih vhodov	PNP
Napajanje senzorja vhodov	AS-i
Oskrba z napetostjo [V]	21...30; (prek ploskega kabla)
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA]	100
Visoki vhodni tok [mA]	6...10
Nizki vhodni tok [mA]	0...2
Visoka stopnja preklopa [V]	> 11
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	da

Izhodi

Električna izvedba	AS-i
--------------------	------



Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

Tokokrog		PNP
Območje napetosti DC	[V]	AS-i
Obremenljivost toka po izhodu	[mA]	100
Dokaz kratkega stika		da
Galvansko ločeno		ne

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...70
Zaščita		IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 50295	
-----	----------	--

Karakteristike AS-i

Različica AS-i	2.1				
Razširjeni način naslavljanja	da				
AS-i profil	S-7.A.E				
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	7			
AS-i ID kode	[hex]	A.E			
Zasedba podatkovnih bitov	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	vhod	1	2	3	4
	vtičnica	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
	zatič	4	2	4	2
	Izhod	1	2	-	-
	vtičnica	I-1/2	I-3/4	-	-
	zatič	2	2	-	-

Mehanski podatki

Teža	[g]	107,4
Vrsta montaže	AS-i vmesnik za spodnje dele PK ali PG	
Materiali	PBT	

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	LED, zeleno
	napake	LED, rdeče
	funkcija	LED, rumeno

Pribor

Dodatki (izbirno)	Spodnji del modula
-------------------	--------------------

Opombe

Opombe	Ne priključujte nobene od naslednjih točk na zunanji potencial:	
	I-1/2, I-3/4	
	Spojniki so električno povezani s kablom AS-i.	
Embalažna enota	1 Kosov	

Modul vmesnika AS-i ClassicLine


ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

Električni priključek


kontaktni pini do spodnjega dela modula, FK / PG:

Priključek

I-1/2



I-3/4



Spojnik: M12