


Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicLine 3DO T M12

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC5203

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



- 1 prostor za nalepko
2 fiksiranje infrardeči adapter



Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA]	50
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	2
Watchdog integriran	da

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 3
---------------------------	-------------------------------

Izhodi

Električna izvedba	AS-i
Število digitalnih izhodov	3
Tokokrog	PNP
Območje napetosti DC [V]	15...30; (po PELV)
Obremenljivost toka po izhodu [mA]	1000; (kategorija izkoristka DC-13 (upravljanje elektromagnetov): 20 W (IEC 60947-5-1))
Dokaz kratkega stika	da
Galvansko ločeno	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...70
--------------------------	----------



Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicLine 3DO T M12

Zaščita	IP 67
---------	-------

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 50295
-----	----------

Karakteristike AS-i

Različica AS-i	2.1
Razširjeni način naslavljanja	da
AS-i profil	S-8.A.E
V/I-konfiguracija AS-i [hex]	8
AS-i ID kode [hex]	A.E

Mehanski podatki

Teža [g]	108,6
Vrsta montaže	AS-i vmesnik za spodnje dele PK-E
Materiali	PBT

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	LED, zeleno
	napake	LED, rdeče
	funkcija	LED, rumeno

Pribor

Dodatki (izbirno)	Spodnji del modula
-------------------	--------------------


Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

kontaktni pini do spodnjega dela modula, FK-E:

Spojnik: M12; kodiranje: A



	Izhodi
1	ni zasedeno
2	ni zasedeno
3	Zunanja napetost AUX -
4	preklopni izhod +
5	ni zasedeno