


Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicLine45 4DO T M12

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC5208

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



- 1 prostor za nalepko
2 fiksiranje infrardeči adapter



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	50
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	2
Watchdog integriran		da

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 4
---------------------------	-------------------------------


Izhodi

Električna izvedba	AS-i
Število digitalnih izhodov	4
Tokokrog	PNP
Območje napetosti DC	[V] 15...30; (po PELV; prek ploskega kabla; za cULus mora napetost biti v skladu s specifikacijo po "Limited Voltage/Current")
Obremenljivost toka po izhodu	[mA] 1000; (kategorija izkoristka DC-13 (upravljanje elektromagnetov): 20 W (IEC 60947-5-1); glede na cULus: 700 mA)
Dokaz kratkega stika	da
Galvansko ločeno	da



Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicLine45 4DO T M12

Pogoji okolja					
Temperatura okolice	[°C]	-25...70			
Zaščita		IP 67			
Dovoljenja/preverjanja					
EMC		EN 50295			
Karakteristike AS-i					
Različica AS-i		2.1			
AS-i naslavljanje		Naslavljanje IR možno			
Razširjeni način naslavljanja		ne			
AS-i profil		S-8.0.E			
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	8			
AS-i ID kode	[hex]	0.E			
AS-i certifikat		39201			
Zasedba podatkovnih bitov	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	Izhod	1	2	3	4
	vtičnica	O-1	O-2	O-3	O-4
	zatič	4	4	4	4
Mehanski podatki					
Teža	[g]	109			
Vrsta montaže		AS-i vmesnik za spodnje dele PK-E			
Materiali		PBT			
Prikazi/upravljalni elementi					
Prikaz	obratovanje	LED, zeleno			
	napake	LED, rdeče			
	funkcija	LED, rumeno			
Pribor					
Dodatki (izbirno)		Spodnji del modula			
Opombe					
Embalažna enota		1 Kosov			
Električni priključek					
kontaktni pini do spodnjega dela modula, FK-E:					
Spojnik: M12; kodiranje: A					
					
1	Izhodi				
2	ni zasedeno				
3	Zunanja napetost AUX -				
4	preklopni izhod +				
5	ni zasedeno				