
AC2519

Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67



1 prostor za nalepko
2 fiksiranje infrardeči adapter

Območje uporabe		
Uporaba		namestitev na terenu
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	157
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Dodatno napajanje	[V]	24...30 DC; (AUX)
Dodatno napajanje		izbirno
Maks. poraba toka od dodatnega napajanja	[mA]	550; (AUX)
Vhodi/izhodi		
Število vhodov in izhodov		Število analognih izhodov: 4
Vhodi		
Natančni analogni vhod	[%]	0,5
Izhodi		
Število analognih izhodov		4; (povezava 2-žilnega aktuatorja)
Analogni izhod napetosti	[V]	0...10
Min. obremenilni upor	[Ω]	1200
Ločljivost analognega izhoda		16 (1 bit = 1 mV)
Izhodi aktuatorjev za napajanje izhodov		AS-i / AUX

AC2519

Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67

Pogoji okolja			
Temperatura okolice	[°C]	0...70	
Skladiščna temperatura	[°C]	-20...85	
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	90; (nekondenzirajoč)	
Maks. nadmorska višina	[m]	2000	
Zaščita		IP 67	
Dovoljenja/preverjanja			
EMC		EN 50295	
		EN 61000-6-4	: 2001
		EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[Let]	145	
Karakteristike AS-i			
AS-i naslavljanje		uvodnica naslavljanja; Naslavljanje IR možno	
Profil AS-i master		M3; M4	
AS-i profil		S-7.3.6	
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	7	
AS-i ID kode	[hex]	3.6	
Mehanski podatki			
Teža	[g]	219,3	
Vrsta montaže		Vmesnik AS-i na spodnje dele PK-/PK-E	
Materiali		PBT	
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	0,6...0,8	
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz		analogni signal	LED, rumeno Kanali AO1...AO4
		obratovanje	LED, zeleno AS-i, AUX
		napake	LED, rdeče
Električni priključek			
Priključek za povezavo modula		ploski kabel	
Pribor			
Dodatki (izbirno)		Spodnji del modula	
Opombe			
Embalažna enota		1 Kosov	


AC2519

Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67

Električni priključek

Spojnik: M12; kodiranje: A



1	AO+ analogni izhod
2	n.c.
3	AO- analogni izhod 0V
4	n.c.
5	funkcijska ozemljitev