




Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67



- 1 prostor za nalepko
- 2 fiksiranje infrardeči adapter



Območje uporabe		
Uporaba		namestitev na terenu
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	24
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Dodatno napajanje	[V]	24...30 DC; (AUX)
Maks. poraba toka od dodatnega napajanja	[mA]	550; (AUX)
Vhodi/izhodi		
Število vhodov in izhodov		Število analognih izhodov: 4
Vhodi		
Natančni analogni vhod	[%]	0,5
Izhodi		
Število analognih izhodov		4; (povezava 3-žilnih aktuatorjev)
Analogni izhod toka	[mA]	0...20
Maks. obremenitev	[Ω]	600
Ločljivost analognega izhoda		16 (1 bit = 1 μA)
Izhodi aktuatorjev za napajanje izhodov		AUX



Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67

Pogoji okolja						
Temperatura okolice	[°C]	0...70				
Skladiščna temperatura	[°C]	-20...85				
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	90; (nekondenzirajoč)				
Maks. nadmorska višina	[m]	2000				
Zaščita		IP 67				
Dovoljenja/preverjanja						
EMC		EN 50295				
		EN 61000-6-4		: 2001		
		EN 61000-6-2		: 2001		
MTTF	[Let]	150				
Karakteristike AS-i						
AS-i naslavljanje		uvodnica naslavljanja; Naslavljanje IR možno				
Profil AS-i master		M3; M4				
AS-i profil		S-7.3.6				
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	7				
AS-i ID kode	[hex]	3.6				
Alokacija bitov parametra	Bit parametra	Oznaka				
	P0	ni v uporabi				
	P1	ni v uporabi				
	P2	navedba periferne napake	: 1	aktivirano	/ 0	dezaktivirano
	P3	ni v uporabi				
Mehanski podatki						
Teža	[g]	206,5				
Vrsta montaže		AS-i vmesnik za spodnje dele PK-E				
Materiali		PBT				
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	0,6...0,8				
Prikazi/upravljalni elementi						
Prikaz	analogni signal			LED, rumeno Kanali AO1...AO4		
	obratovanje			LED, zeleno AS-i, AUX		
	napake			LED, rdeče		
Električni priključek						
Priključek za povezavo modula		ploski kabel				
Pribor						
Dodatki (izbirno)		Spodnji del modula				
Opombe						
Embalažna enota		1 Kosov				



Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67

Električni priključek

Spojnik: M12; kodiranje: A



1	AO+ analogni izhod
2	Napajanje aktuatorja +24 V
3	AO- analogni izhod 0V
4	n.c.
5	funkcijska ozemljitev