




Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

AnalogModule 4AI Pt100 ST

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 4
Merilno območje [°C]	-200...850

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka [mA]	< 90

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 4
---------------------------	------------------------------

Vhodi

Število digitalnih vhodov	4
Napajanje senzorja vhodov	AS-i
Maks. stopnja skupnega toka [mA] vhodov	1
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	da
Ločljivost analognega vhoda	16 / 0,1 °C

Izhodi

Električna izvedba	AS-i
--------------------	------

Območje merjenja/nastavitve

Merilno območje [°C]	-200...850
----------------------	------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	0...70
--------------------------	--------



Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

AnalogModule 4AI Pt100 ST

Zaščita	IP 20	
Karakteristike AS-i		
AS-i profil	S-7.1	
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	7
AS-i ID kode	[hex]	1
Mehanski podatki		
Vrsta montaže	Tračna in hrbтна stenska montaža; Možno nanizati module	
Materiali	PA; PVC	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	LED, zeleno
Pribor		
Dodatki (izbirno)	Zaslon LCD:, E70206	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
vijačne objemke:		
Priključek		

