




Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

CabinetModule 4DO T C

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka	[mA]	< 40
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 4
---------------------------	-------------------------------

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Število digitalnih izhodov	4
Tokokrog	PNP
Območje napetosti DC	[V] 10...30; (po PELV)
Obremenljivost toka po izhodu	[mA] 1000
Dokaz kratkega stika	da
Galvansko ločeno	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C] -25...70
Zaščita	IP 20

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 50295
-----	----------

Karakteristike AS-i

AS-i profil	S-8.0
-------------	-------



Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

CabinetModule 4DO T C

V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	8
AS-i ID kode	[hex]	0

Mehanski podatki

Vrsta montaže	Tračna in hrbtna stenska montaža; Možno nanizati module
Materiali	PA; PVC

Prikazi/upravljalni elementi


Prikaz	stikalno stanje	LED, rumeno
	obratovanje	LED, zeleno
	kratak stik	LED, rdeče

Opombe

Opombe	Ne priključujte nobene od naslednjih točk na zunanji potencial:
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Spojniki so električno povezani s kablom AS-i.
Embalážna enota	1 Kosov

Električni priključek

Priključek



A+	AS-i+
A-	AS-i -
E+	Napajanje aktuatorja +24V
E-	Napajanje aktuatorja 0V
O1...O4	preklopni izhod aktuator 1...4