




Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

CabinetModule 4DI C

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka [mA]	< 280

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 4
---------------------------	------------------------------

Vhodi

Število digitalnih vhodov	4
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov	PNP
Napajanje senzorja vhodov	AS-i
Oskrba z napetostjo [V]	20...30
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA]	200
Visoki vhodni tok [mA]	> 3
Nizki vhodni tok [mA]	< 1,5
Visoka stopnja preklopa [V]	> 10
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	da

Izhodi

Električna izvedba	AS-i
Tokokrog	PNP

Pogoji okolja


Temperatura okolice [°C]	-25...70
--------------------------	----------



Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

CabinetModule 4DI C

Zaščita	IP 20	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 50295	
Karakteristike AS-i		
AS-i profil		S-0.0
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	0
AS-i ID kode	[hex]	0
Mehanski podatki		
Vrsta montaže	Tračna in hrbtna stenska montaža; Možno nanizati module	
Materiali	PA; PVC	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	LED, rumeno
	obratovanje	LED, zeleno
Opombe		
Opombe	Ne priključujte nobene od naslednjih točk na zunanji potencial:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Spojniki so električno povezani s kablom AS-i.	
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
COMBICON:		
Priključek		



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Napajanje senzorja +24V
I-	Napajanje senzorja 0V
I1...I4	Stikalni vhod senzor 1...4