




Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

CabinetModule 4DO R C

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC2258

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka	[mA]	< 60
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	6

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število relejnih izhodov: 4
---------------------------	-----------------------------

Izhodi

Električna izvedba		AS-i
Območje napetosti DC	[V]	24
Območje napetosti AC	[V]	240
Obremenljivost toka po izhodu	[mA]	2500
Število relejnih izhodov		4
Galvansko ločeno		da

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...50
Zaščita		IP 20

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 50295	
	EN 50178	



Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

CabinetModule 4DO R C

Karakteristike AS-i

AS-i profil		S-8.0
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	8
AS-i ID kode	[hex]	0

Mehanski podatki

Vrsta montaže		Tračna in hrbtna stenska montaža; Možno nanizati module
Mere	[mm]	45 x 135 x 51,5
Materiali		PA; PVC

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	LED, rumeno
	obratovanje	LED, zeleno

Pribor

Dodatki (izbirno)	vtiči COMBICON:; E70198
-------------------	-------------------------


Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

COMBICON:

Priključek



A+	AS-i +
A-	AS-i -
L1	Zunanje napajanje + (DC) / L1 (AC)
N	Zunanje napajanje - (DC) / N (AC)
O1...O4	preklopni izhod aktuator 1...4