


Modul ProcessLine vmesnika AS-i

ProcessLine 8 SB IP69K



Območje uporabe

Uporaba	higienična in mokra območja v živilski industriji
---------	---

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo	[A]	4; (AS-i: 4 A; AUX: 4 A)
Dodatno napajanje	[V]	20...30 DC; (AUX)

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-5...70
Skladiščna temperatura	[°C]	-5...70
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	90; (nekondenzirajoč)
Maks. nadmorska višina	[m]	2000
Zaščita		IP 68; IP 69K
Stopnja umazanosti		2

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 62026-2	
	EN 61000-6-2	

Mehanski podatki

Teža	[g]	613,5
Mere	[mm]	Ø 137,3 / L = 80
Materiali		ohišje: legirano jeklo; O-obroč: EPDM; Zaščitne kapice: PP
Tesnilni material		EPDM

Električni priključek

Priključek za povezavo modula	M12
-------------------------------	-----

Pribor

V sklopu dobave	Zaporna kapica: 8 x M12, E70297
Dodatki (izbirno)	Momentni ključ: E70390

Modul ProcessLine vmesnika AS-i

ProcessLine 8 SB IP69K


Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Tesnilo: EPDM; Pritezni vrtilni moment: 1,2...1,4 Nm; Največja dolžina kabla: 2 m



1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	FE

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 8 x M12; kodiranje: A; Tesnilo: EPDM; Pritezni vrtilni moment: 1,2...1,4 Nm; Največja dolžina kabla: 20 m



1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	FE