


Modul vmesnika AS-i

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4V

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC5200

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 prostor za nalepko



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	2
Dodatno napajanje	[V]	24 DC

Vhodi

Oskrba z napetostjo	[V]	20...30
---------------------	-----	---------

Izhodi

Električna izvedba	AS-i
--------------------	------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...85
Zaščita		IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 50295
-----	----------

Mehanski podatki

Vrsta montaže	AS-vmesnik za spodnje dele PK
Materiali	PBT

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------




Modul vmesnika AS-i

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4V

Električni priključek

kontaktni pini do spodnjega dela modula, FK / PG:

Spojnik: M12; kodiranje: A



1	AS-i +
3	AS-i -