


ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4E100mA

Alternativni izdelki: AC5205

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



CE

Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka	[mA]	< 135

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 4
---------------------------	------------------------------

Število digitalnih vhodov	4
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov	PNP
Napajanje senzorja vhodov	AS-i
Oskrba z napetostjo [V]	20...30
Maks. stopnja skupnega toka [mA] vhodov	100
Visoki vhodni tok [mA]	> 5
Nizki vhodni tok [mA]	< 1,5
Visoka stopnja preklopa [V]	> 10
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	da

Električna izvedba	AS-i
--------------------	------

