


Modul vmesnika AS-i

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4AR

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC5213

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 prostor za nalepko



Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka [mA]	< 35
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	2
Watchdog integriran	ne

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število relejnih izhodov: 4
---------------------------	-----------------------------

Izhodi

Električna izvedba	AS-i
Območje napetosti DC [V]	24; (po PELV; preko vtičnega priključka M12)
Obremenljivost toka po izhodu [mA]	1000
Število relejnih izhodov	4
Dokaz kratkega stika	ne
Galvansko ločeno	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...85
Zaščita	IP 67

