


Modul vmesnika AS-i

Moduloberteil aktiv, 1x2E/2AR

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC5211

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 prostor za nalepko



Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka [mA]	< 135
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	2
Watchdog integriran	ne

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 2; Število relejnih izhodov: 2
---------------------------	---

Vhodi

Število digitalnih vhodov	2
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov	PNP
Napajanje senzorja vhodov	AS-i
Oskrba z napetostjo [V]	20...30
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA]	100
Visoki vhodni tok [mA]	> 5
Nizki vhodni tok [mA]	< 1,5
Visoka stopnja preklopa [V]	> 10
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	da

