


Modul vmesnika AS-i

Moduloberteil aktiv, 4AT PNP 1

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC5208

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 prostor za nalepko



Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka [mA]	< 35
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	2
Watchdog integriran	ne

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 4
---------------------------	-------------------------------

Izhodi

Električna izvedba	AS-i
Število digitalnih izhodov	4
Tokokrog	PNP
Območje napetosti DC [V]	24; (po PELV; preko vtičnega priključka M12)
Obremenljivost toka po izhodu [mA]	1000; (DC-12)
Dokaz kratkega stika	da
Galvansko ločeno	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...85
Zaščita	IP 67

