




Modul vmesnika AS-i

Moduloberteil aktiv, 2E/2A PNP

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC5211 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov! – Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 prostor za nalepko



Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka [mA]	< 135
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	2
Watchdog integriran	ne

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 2; Število digitalnih izhodov: 2
---------------------------	---

Vhodi

Število digitalnih vhodov	2
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov	PNP
Napajanje sensorja vhodov	AS-i
Oskrba z napetostjo [V]	20...30
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA]	100
Visoki vhodni tok [mA]	> 5
Nizki vhodni tok [mA]	< 1,5
Min. visoki signal stopnje preklopa [V]	10
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	da



Modul vmesnika AS-i

Moduloberteil aktiv, 2E/2A PNP

Izhodi	
Električna izvedba	AS-i
Število digitalnih izhodov	2
Tokokrog	PNP
Območje napetosti DC [V]	24; (po PELV; preko vtičnega priključka M12)
Obremenljivost toka po izhodu [mA]	1000
Dokaz kratkega stika	da
Galvansko ločeno	da

Pogoji okolja	
Temperatura okolice [°C]	-25...85
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja	
EMC	EN 50295

Karakteristike AS-i					
AS-i profil	S-3.0				
V/I-konfiguracija AS-i [hex]	3				
AS-i ID kode [hex]	0				
AS-i certifikat	04201				
Zasedba podatkovnih bitov	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	vtičnica	I-1	I-2	O-3	O-4
	zatič	2+4	2+4	4	4

Mehanski podatki	
Vrsta montaže	AS-vmesnik za spodnje dele PK
Materiali	PBT

Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	LED, zeleno
	funkcija	LED, rumeno

Opombe	
Opombe	Vhodi in izhodi ne smejo biti galvansko povezani.
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek	
kontaktni pini do spodnjega dela modula, FK / PG:	

1	Zunanja napetost +
3	Zunanja napetost -
	Vhodi
1	Napajanje senzorja L+
2+4	Vhod podatkov interno premoščeno
3	Napajanje senzorja L-

Spojnik: M12


Spojnik: M12

AC2014



Modul vmesnika AS-i

Moduloberteil aktiv, 2E/2A PNP



Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC5211 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov! – Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!