


Vmesnik AS-i modula osvetljenih pritisnih gumbov

ACTIVE MODULE UPPER PART

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC2088

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



- 1 prostor za nalepko
2 tipka / LED zeleno
3 tipka / LED rdeče



Območje uporabe

Uporaba

namestitev na terenu

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

26,5...31,6 DC

Maks. poraba toka od
vmesnika AS-i

[mA]

55

Vhodi

Napajanje senzorja vhodov

AS-i

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...60

Zaščita

IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC

EN 50295

Karakteristike AS-i

Različica AS-i

2.1

Razširjeni način naslavljanja

ne

Profil AS-i master

M2; M3; M4



Vmesnik AS-i modula osvetljenih pritisnih gumbov

ACTIVE MODULE UPPER PART

AS-i profil	S-3.F.F			
V/I-konfiguracija AS-i [hex]	3			
AS-i ID kode [hex]	F.F			
AS-i certifikat	04801			
Zasedba podatkovnih bitov	Podatkovni bit	D0	D1	D2
	tipka	2	1	-
	LED	-	-	2

Mehanski podatki

Teža [g]	97
Vrsta montaže	AS-i vmesnik za spodnje dele PK ali PG
Materiali	PBT

Opombe

Opombe	Pritisni gumbi (EAO tipa 84) nudijo zaščito pred nenamernim stikom.
	Ohišje in pritisne gumbe je mogoče označiti.
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

kontaktni pini do spodnjega dela modula, FK / PG: